



Mida

FLOW 115 MS

Emäksinen pesuaine koneelliseen pesuun ja liotuspesuun

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 115 MS on nestemäinen, matalavaahtoinen pesuaine erityisesti kiertopesuihin ja koneelliseen pesuun (esim. työvälineet, leikkuuterät, muut laiteosat) elintarviketeollisuudessa.

FLOW 115 MS on emäksinen, silikaatteja sisältävä tuote joka on erityisesti kehitetty alumiinille ja muille kevytmetalleille, ja sitä voidaan käyttää laajasti eri prosessilaitteiden puhdistuksessa esimerkiksi lihanjalostuksessa, jäätelöntuotannossa ja margariinin valmistuksessa. **FLOW 115 MS** soveltuu myös erityisen hyvin suklaan ja makeisten valmistuksessa käytettävien muottien puhdistukseen.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 115 MS käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen mukaan, tyypillisesti 0,5 - 3% välillä ja 50 - 70°C lämpötiloissa. **FLOW 115 MS** soveltuu myös käytettäväksi ilman lämmintä vettä (esim. liotuspesussa). Käytä silloin pitempää vaikutusaikaa ja korkeampaa pitoisuutta.

Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, kompleksointiaineita, kaliumhydroksidia, silikaatteja
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 11,5
Tiheys	± 1,12 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 115 MS** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 115 MS ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FLOW 115 MS sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 115 MS** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

PAKKAUS

FLOW 115 MS on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 115 MS**
Revisio heinäkuu 2018