

# SULTRASOFT DEO HI

Raikas pesutehostin HiGlo-liuotinpesuun

## Käyttökohde

SULTRASOFT DEO HC on kehitetty erityisesti parantamaan HiGLO -liuottimella pestävien tekstiilien pesutulosta. Sen sisältämät hajusteet ja erikoisaineet tekevät pyykistä raikkaan ja lisäävät sen hygieenisyyttä.

## Ominaisuudet

SULTRASOFT DEO HI ei sisällä kiehumispistettä alentavia ainesosia.

Sillä on erinomaiset puhdistavat ja pehmentävät ominaisuudet.

Se vähentää sähköisyyttä ja pestyt tekstiilit tuntuvat pehmeiltä.

Sultrasoft DEO HI viimeistelee pyykin hygieenisesti.

## Käyttöohjeet

SULTRASOFT DEO HI toimii parhaiten käytettäessä kahden kylvyn menetelmää, jossa ensimmäistä pesukylpyä tislataan jatkuvasti.

Sultrasoft DEO HI -tehostinta lisätään 2 ml yhteen litraan liuotinta (kylpy ja suodattimien sisältö)

SULTRASOFT DEO HI ei sovellu etukäteen tehtävään tahrannoistoon. Käytä tahrannoistoon SULTREX HI -tehostinta.

## Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: kirkas, kellanruskea neste.

Leimahduspiste > 60 °C

pH-arvo (1 %): 6/8

Liukoisuus: liukenee HiGLO-liuottimeen

## Koostumus ja turvallisuus

Kationisia pinta-aktiivisia aineita	15 %
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita	30 %

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen.

## Säilytys

Käyttö yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytys yli 0 °C:n lämpötilassa.

## Pakkaukset

Kannu 19 kg